

Design Free by deartech

New Waves
Breakthrough

Presents a Great Experience

- For Hair Designer

デザインの可能性を

- For Guest

パーマでときめきを



Design Free

New waves breakthroughs....
Infinite possibilities, for hair designers.
Gleefulness of perm style, for you.



デザインとケアがリンク

Design

“デザインの可能性を広げ、お客様の心をとくめかせる”。
「デザインフリー」は、パーマの魅力や喜びを追求し
時代が求めるパーソナルなスタイル提案を叶えます！

— Concept —

「カール、ウェーブ、ストレート。あらゆるパーマで
プロフェッショナルな技術を提供したい」という
ヘアデザイナーの想い。「自分に似合うスタイルも、
美髪もほしい」というお客様の声。
その両方に応えるのが、新登場の「デザインフリー」。
パーマでありながらヘアケアも同時に実現し、
スタイルチェンジの心強い味方となるプロダクトです。

操作性

— Operability —

伸びが良く、塗布しやすい
薬剤処方で作業効率をアップ。
粘度違いの薬剤をラインナップし、操作性をより
高めています。



ケア

— Care —

お客様のヘアケア意識は高く、
パーマももちろんダメージレスが必須要素。
配合成分や、施術時の臭いの軽減にも
こだわりました。

Design Free うる・やわ髪

— Moist and Soft Hair —

カールやストレートを自在に
演出しながらも、ダメージを
しっかり抑えることで手触りの良
さも実現。潤いと柔らかさのある
美髪に。

した新パーマブランド

Free 誕生！



Hair design by DEU-A




－ Point & Line up －



1

カールもストレートも 潤いと柔らかさを実現

CMC成分、18-MEA類似成分、真珠タンパクを配合したダメージレス処方。傷んだ部分を補修しながら、潤いと柔らかさのあるカール&ストレートに仕上げます。「パーマで髪が傷む?」というお客様の不安を払拭します。



<イメージ図>

パーマに革新を生む ハイパフォーマンス!

2 施術における 気になる臭いを軽減

デザインフリーは、すべての薬剤に「カキタンニン」を配合。薬剤臭、反応臭、残臭を抑え、施術における臭いの不満を軽減しました。施術時の臭いが苦手で、パーマを避けていたお客様にもおすすめできます。

カキタンニン

渋柿から採取される成分。ポリフェノールを多く含み、高い消臭効果や殺菌効果があると言われます。



3

保湿力に優れた6種の 複合ハーブエキス配合

デザインフリー全アイテムに、6種の複合ハーブエキスを配合。天然由来成分の保湿力で髪を優しく潤します。また、パーマ残臭を少なくする働きも期待できます。

※()内は医薬部外品表示名称



セイヨウトギリソウエキス
(オトギリソウエキス)



カミツレ花エキス
(カモミラエキス)



フユボダイジュ花エキス
(シナノキエキス)



トウキンセンカ花エキス
(トウセンカエキス)



ヤグルマギク花エキス
(ヤグルマギクエキス)



ローマカミツレ花エキス
(ローマカミツレエキス)

「デザインフリー」製品ラインナップ

コスメ	ホットパーマ	ストレート	
軟化レベル:小		軟化レベル:大	
デザインフリー-C/C 400mL [化粧品:システアミン] ハイダメージ毛用 ★★★★★ 	デザインフリー-W/S 1剤/400mL [医薬部外品:チオグリコール酸] ハイダメージ毛用 ★★★☆☆ 	デザインフリー-H 1剤/400g [医薬部外品:チオグリコール酸] ミドルダメージ用 ★★★☆☆ 	デザインフリー-EX 1剤/400g [医薬部外品:チオグリコール酸] ローダメージ用 ★★★☆☆ 
※薬剤粘度は、4段階の★で表記しています。 ☆☆☆☆ … リキッドタイプ ★★★★☆ } … エマルジョンタイプ ★★★★☆ } … クリームタイプ	 2剤/400mL [医薬部外品:過酸化水素水] ☆☆☆☆	 2剤/400g [医薬部外品:過酸化水素水] ★★☆☆☆	 2剤/400g [医薬部外品:過酸化水素水] ★★☆☆☆
粘度:低い		粘度:高い	


※薬剤粘度は、4段階の★で表記しています。

☆☆☆☆ … リキッドタイプ
 ★☆☆☆ } … エマルジョンタイプ
 ★★☆☆ }
 ★★☆☆ } … クリームタイプ
 ★★☆☆ }

塗りやすさを追求した テクスチャーと 液晶乳化処方を採用

デザインフリーシリーズは、テクスチャーも大きな特長のひとつ。扱いやすさやパフォーマンスの向上を狙い、薬剤の粘度にこだわりました。また、デザインフリー-Hとデザインフリー-EXは、塗りやすさや浸透性を高めるため、液晶乳化処方を採用。通常の乳化よりも油の粒子が細かく、薬剤が髪になじみやすい性質を持っています。

◆ 液晶乳化処方



<イメージ図>

– Choice –


ダメージレベルによる薬剤選定一覧

	0	1	2	3	4	5
ダメージレベル	- ツヤがキレイに反射する - ツルツルの手触り - 弾力があり跳ね返す - 水を弾く	- ツヤは、やや悪い - ややゴワつき、引っかかる - 弾力がある - 水を弾く	- ツヤは、やや悪い - ゴワつき、引っかかる - 弾力の跳ね返しが弱くなる - やや水を吸い込みやすい - 乾燥している	- ツヤにチラつきがある - ゴワつき、絡みやすい - コシが弱い - 水を吸い込みやすい - 乾燥している	- ツヤがなく、白茶けている - キシキシと引っかかる - 枝毛が多い - パサパサと乾燥している - コシがない - 濡れた状態で引っ張ると切れる	- ツヤがなく、白茶けている - キシキシと引っかかる - 枝毛／切れ毛が多い - パサつきがひどい - コシがない - 濡れた状態で引っ張ると切れる
アルカリ必要有無	必要					不要
使用薬剤	 デザインフリー-EX  デザインフリー-H  デザインフリー-W/S  デザインフリー-C/C					


ダメージを気にせず、
自由なパーマスタイルを

– Technique –

Hot Perm



Straight Perm



◆「デザインフリー」併用 おすすめケアアイテム

ボンドビタ コキュア
ボンドビタ ディープリアクション
ボンドビタ エネクト
ボンドビタ アウトサイドLS
ボンドビタ アウトサイドMM

Design Free no damage
New Waves
Breakthrough
Get a Great Experience



株式会社ディアテック

東京都渋谷区神宮前1-20-13

www.deartech.co.jp/

製品と技術に関するお問い合わせはこちらまで

 0120-52-6022

受付時間（土日・祝日を除く）
9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30