



エクステで無駄なのは、取り付け・取り外しの施術時間。
質感・スピード・信頼性で選ばれているマテリアルGです。



存在感たっぷりの大きめカールで 女の魅力度をアップ

巻き髪のカールそのものをポイントにした、
スイート・セクシーなスタイル。
トップのふんわり感から大きめのカールにつなげて、
品のある大人っぽさを表現してみました。

POINT



ポイントはズバリ中間から毛
先のカール。大きめのSカー
ルでイメージアップをはかり
ます。

ふんわりしたトップの地毛と
エクステを自然に馴染ませて
いるので、そのまま流しても
OK。

BEFORE



胸元までのロングヘアに、マテリアルGレギュラーで毛先の
量感とレングスをプラス。大きめに巻いたカールがポイント。
(YB-06×40本)

大人っぽさを前面に出して大胆に
イメージチェンジしたい人にオススメ。
おおきめのSカールでふんわりと、外国人風で
キュートなゆる巻きヘアにまとめてみました。

POINT



大きめの1カールで、ランダ
ムに方向をつけた、毛先の動
きと束感がポイント。

フェイスラインは毛先をハネ
させて、フェミニンで大人っ
ぽさを表現しています。

BEFORE



毛先の量感が少なかったので、マテリアルGレギュラーで厚
みをプラス。また、ロングにすることで、より大人っぽさを引き
立てました。(CB-06×47本・B-04×20本・YB-08×4本)

フェミニンさをプラスした 外国人風カールで大胆に変身



Straight Regular

material-G レギュラー 約50cm / 1パック20本入 / 1本約1g ペーシックカラー：¥3,200(税抜) アクセントカラー：¥3,400(税抜)



シリコンキャップ 500個入
¥7,500(税抜)



- ◆ SC-500 (ブラウン)
- ◆ SC-500B (ブラック)
- ◆ SC-500LB (ライトブラウン)

シリコンキャップ 100個入
¥1,700(税抜)



- ◆ SC-100 (ブラウン)
- ◆ SC-100B (ブラック)
- ◆ SC-100LB (ライトブラウン)

取り付け用ニードル
¥500(税抜)



- ◆ N-10(10本入)
レギュラー・ワイド兼用

リングチャート
¥4,800(税抜)



- ◆ 25色チャート
レギュラー・ワイド対応カラー

Straight Wide

material-G ワイド 約50cm / 1パック10本入 / 1本約2g ペーシックカラー：¥3,000(税抜)



シリコンキャップ 100個入
¥1,700(税抜)



- ◆ SCGW-100(ブラウン)
ワイド専用シリコンキャップ

G-mesh

ジー・メッシュ 約30cm / 1パック10本入 / 1本約0.3g ¥700(税抜) 付属：専用シリコンキャップ(10個) 専用ニードル(1本)



シリコンキャップ100個入
¥1,000(税抜)



- ◆ SCGm-100(ブラウン)
G-mesh専用シリコンキャップ

・マテリアルGシリーズ【レギュラー】【ワイド】は 2015年1月 から価格改定しております。
・マテリアルGシリーズ【ウェーブタイプ】2012年10月・【ショートタイプ】【みの毛】2013年6月 に廃番となっております。
・写真と現物は色味異なる場合がございます。また、予告なくパッケージ等仕様変更する場合がございますがご了承ください。

■ マテリアルGの特徴と選ばれる理由

品質



独自のコーティング技術により、質感の良さを実感できる髪質です。エクステ先端部は特殊なケラチンで出来ています。水に濡れると粘りが出て乾くと固まるので、普段の生活により強度が増し、取れにくくなっていきます。

道具



取り付け道具は、専用のニードルとシリコンキャップの二点だけです。医療などで用いられるシリコンを使用している為、アレルギーに対しても比較的安心してご使用頂けます。耐久性があり弾力性に優れています。

時間



特別な技術を必要とせず、誰にでも出来て簡単な為、新人さんでも施術可能です。教育時間を大幅に削減できる、とても導入しやすいエクステーションです。

取り付け方



施術に時間はかかりません。慣れもありますが、1分で2〜3本は取り付けが可能です。施術時間が短い分、サロン様の時間やコスト負担が軽減されます。

取り外し方



ハサミでシリコンキャップを縦に切ります。シリコンキャップを取り除くと、先端部のケラチンと地毛が融着していますので、めくるように取り外します。

Point



キャップの位置は、生え際から1〜1.5cm程度あけ、横位置は0.7cm〜1cm間隔で装着します。更に2段目・3段目への縦位置は、レンジ状にずらして装着して下さい。

■ 取り付け方

Step 01	Step 02	Step 03	Step 04	Step 05	Step 06
					
取り付け器具(ニードル)にシリコンキャップを通します。 ※3個まで入れる事が出来ます。	エクステーションを付けたい箇所の地毛を出来るだけ円形に適量(エクステの毛量の約1/2〜1/3)すくいます。	シリコンキャップをつまみ、ニードルを引き抜き、地毛をシリコンキャップに通します。	シリコンキャップを頭皮から1〜1.5cm離してエクステ先端部を半分ほど差し込みます。	シリコンキャップを下げながら完全にエクステ先端部を差し込みます。必ずダウンステムで取り付けして下さい。	完成です 1分で約2〜3本を取り付ける事が出来ます。

art climb 株式会社 アートクライム

〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木1-14-2 アートプラザ山王

TEL:052-339-0903 (代表) <http://www.artclimb.jp>

【商品に関するお問い合わせ】 TEL:052-339-0905 info@artclimb.com



こちらのカタログは美容技術者向けです。

2015年2月発行 ヘアエクステーション

■写真と現物は色味が異なる場合がございます。また、予告なくパッケージ等仕様変更する場合がございますがご了承ください。■マテリアルGはヒューマンヘア100%のエクステーションですので、生産ロットによって多少色味が異なる場合がございます。またカラーチャートは使用期間が長いと退色する恐れがありますので、定期的なご購入をお勧めいたします。